



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>EM-SYSTEM40</b>	MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE BELL pour comptoir, ligne SYSTEM, CHAMBRE mm. 410x450x220h, BARRE DE SOUDAGE 400 mm, POMPE À VIDE 20 mètres / cube / heure, V.230 / 1, Kw. 0,90, poids Kg.60, dimensions extérieures mm.510x560x450h	<b>€ 1.858,71</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

**MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE À CONTRE CLOCHE, Ligne SYSTEM avec COMMANDES NUMÉRIQUES :**

- **Nouvelle série** de machines d'emballage de comptoir numériques;
- Equipé d'une **toute nouvelle carte électronique** ;
- **Panneau de commande numérique avec 3 programmes** modifiables et personnalisables;
- **1 programme pour mariner la viande** ;
- **Barre de soudure de 400 mm** avec câblage entièrement renouvelable;
- Système de pompe **autonettoyant / chauffant** pour une gestion optimale de la machine d'emballage, réduisant les temps et les coûts de maintenance;
- **Fonction GASTROVAC** pour créer un vide externe dans des conteneurs GN;
- **Fonction EXTRAVAC** , qui offre une **seconde phase de vide de 5 secondes** (particulièrement adaptée aux viandes hachées et désossées);
- Arrêt rapide / soudage;
- Carter avec ouverture à 90 ° pour faciliter l'accès à l'intérieur de la machine d'emballage;
- **Chambre à vide 410x450x220h mm** , en acier inoxydable moulé en une seule pièce avec des coins arrondis pour une hygiène maximale et une facilité de nettoyage;
- **Pompe à vide de 20 mètres / cube / heure** ;
- **Electronique simple et immédiate** , scellage à 18 niveaux pour tout type de sac;
- **Remarque** : Possibilité de **vide externe** avec **l'utilisation d'enveloppes gaufrées** , (comme indiqué sur la photo).

**OPTINAL / ACCESSOIRES:**



- Possibilité de **passer l'aspirateur dans des récipients externes** ou **des bassins gastro-** normaux à l'aide d'un kit spécial - Code EMATUBOGN.
- Prédiposition pour **kit gaz inerte** - Code EMGASINERTE.
- **Barre d'étanchéité avec relevage du piston** - Code EMBSP
- **Barre de soudure avec coupe excédentaire d'enveloppe (ferraille)** - Cod EMTS.
- Barre d'arrêt de sonnerie - Code EMBF.
- Plan incliné pour emballage liquide - Code EMPI.
- Chariot porte-machine - Code EMCR.

**Marquage CE**  
**Fabriqué en Italie**

**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	5060
<b>puissance (KW)</b>	0,9
<b>poids net (Kg)</b>	60
<b>largeur (mm)</b>	510
<b>profondeur (mm)</b>	560
<b>hauteur (mm)</b>	450

**FICHE TECHNIQUE**

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>EM-BF</b> 	<b>TECHNOCHEF - Support de cloche, Mod.BF</b> Barre d'arrêt de cloche	<b>€ 24,99</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b>  <b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>EM-BSPVE</b> 	<b>Barre d'étanchéité avec piston</b> Barre de soudure à piston	<b>€ 79,61</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b>  <b>Livraison 4 à 9 jours</b>



**Plan incliné, Mod.PI**

Surface inclinée pour le conditionnement de liquides, adaptée aux machines de conditionnement en forme de cloche

**€ 85,74**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

**Livraison** 4 à 9 jours



**Tube avec manchon adaptateur dans bacs gastro**

Tube avec manchon adaptateur dans bacs gastro

**€ 102,01**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

**Livraison**



**Gaz inerte, Mod.GSR**

Kit de gaz inerte pour machines à vide à chambre

**€ 242,57**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

**Livraison** 4 à 9 jours



**Chariot support machine, Mod.CR**

Chariot de support

**€ 282,20**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

**Livraison** 4 à 9 jours




**STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA**


**STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES**



Pannello digitale  
Digital panel



Sistema autopulizia olio  
Oil made auto cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta  
contro umidità  
Waterproof control Panel



Carter apribile a 90°  
90° openable carter



Barre saldanti estraibili  
Removable sealing bars



Vasca inox con angoli stondati  
senza saldature  
Entirely printed stainless steel  
vacuum chamber, with internal  
round corners



Connessione per attacco gastrovac  
Connection for the gastrovac system



Set tavole di riempimento in  
polietilene  
Polyethylene filling squares set



**OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA**  
**OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES**



Installazione gas inerte  
 Arrangement for idle gas



Vasca doppia altezza per confezionamento liquidi (SYSTEM 40)  
 Special double height vacuum chamber to pack liquids (SYSTEM 40)



Pompa Busch  
 Busch Pump



Saldatura con pistoni senza cavi  
 Sealing with cableless pistons



Tensione e frequenza speciale  
 Voltage and special frequency



Carricelli supporto macchina  
 Chariot on wheels



Taglio Eccedenza  
 Exceeding cutting bar



Sistema bloccaggio campana  
 Lif Hook



Piano inclinato per liquidi  
 Inclined plane for liquids



Modifica parametri vuoto / saldatura / tempo immissione gas  
 - Attivazione / Disattivazione GAS INERTE  
 used to modify vacuum/sealing/gas injection time parameters  
 - connection/disconnection of inert gas

Funzione Gas Inerte  
 Attivata (LED ACCESO)  
 Inert gas function on  
 (LED on)

1. Settaggio % di vuoto
2. Settaggio tempo di saldatura
3. Attivazione funzione saldatura rapida
4. Attivazione funzione VAC STOP:

- interruzione anticipata del ciclo di vuoto
1. Setting of the vacuum percentage
  2. Setting of the sealing time
  3. Activation of RAPID SEALING. If you push the button once
  4. Activation of VAC STOP FUNCTION (stop in advance the vacuum cycle) if you push the button twice



Accensione / Spegnimento  
 confezionatrice  
 switch on / switch off of the  
 vacuum packaging machine

Funzione di vuoto in  
 continuo, per aspirazione  
 in contenitori gastro  
 nonstop vacuum function done  
 with suction in gastro bowls

Definizione della percentuale di  
 vuoto raggiunta in camera  
 vacuum level reached in the  
 chamber

Funzione di pulizia olio pompa del  
 vuoto.  
 Premendo il tasto per tre secondi  
 a campana chiusa  
 pushing the button for three  
 seconds (only when the bell is  
 closed) the cleaning function of  
 the vacuum pump begins

Definizione tempo di saldatura  
 (espresso in secondi)  
 sealing time (in seconds)